



936562507

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	25 mm
Altura	55.5 mm
Ancho	55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color	gris
Material	Termoplástico

Conexión

Tipo de conexión	Conexión con tornillos
------------------	------------------------

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos	No
Serie	Berker Integro Flow, Berker Integro Pure