



936562509

## Conmutador Integro bl. polar

### Características técnicas

|                        |      |
|------------------------|------|
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 A |
|------------------------|------|

### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

### Tensión

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

### Materiales

|        |              |
|--------|--------------|
| Colour | Blanco polar |
|--------|--------------|

|            |      |
|------------|------|
| Código RAL | 9010 |
|------------|------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Acabado de la superficie | Brillante |
|--------------------------|-----------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Termoplástico |
|----------|---------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tratamiento | Sin tratamiento |
|-------------|-----------------|

### Identificación

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Disposición de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central |
|------------------------|-----------------------------------------------|

### Conectividad

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Instalación de empotrar, Montaje con tornillos |
|-----------------|------------------------------------------------|

### Controles e indicadores

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de teclas | 1 |
|------------------|---|

### Dimensiones

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profundidad de montaje | 10 mm |
|------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 13 mm |
|---------------------------------------------------|-------|

### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP44 |
|-------------------------|------|

### Arquitectura

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Elemento de control/operación | Tecla simple |
|-------------------------------|--------------|

### Texto

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo de montaje | Para fijación atornillada |
|-----------------|---------------------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |
|------------------|---------------------|

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Iluminación | Sin iluminación (no se puede iluminar) |
|-------------|----------------------------------------|

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de conmutación / variante | Desconexión/conmutación |
|--------------------------------|-------------------------|