

936562568

## Conmutador Integro cromo

### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

### Materiales

Colour	Cromo
--------	-------

Código RAL	9006
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamiento	Chapado en cromo, Lacado
-------------	--------------------------

### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central
------------------------	---

### Conectividad

Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos
-----------------	--

### Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

### Dimensiones

Profundidad de montaje	10 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm
---	-------

### Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

### Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación
--------------------------------	-------------------------