



936712505

Pulsador Integro antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|--------------------------|------|
| Corriente de conmutación | 10 A |
|--------------------------|------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Arquitectura

| | |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

Controles e indicadores

| | |
|--|----|
| Con contacto de señal de retroalimentación | No |
|--|----|

| | |
|------------------|---|
| Número de teclas | 1 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|----------------|
| Tipo de pulsador | Pulsador único |
|------------------|----------------|

| | |
|---------------------|------|
| Series relacionadas | flow |
|---------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Sistemas con productos relacionados | Berker integro |
|-------------------------------------|----------------|

Materiales

| | |
|--------|-----------|
| Colour | Antracita |
|--------|-----------|

| | |
|--------------------------|------|
| Acabado de la superficie | Mate |
|--------------------------|------|

| | |
|----------|---------------|
| Material | Termoplástico |
|----------|---------------|

| | |
|-------------|-----------------|
| Tratamiento | Sin tratamiento |
|-------------|-----------------|

| | |
|--------------|----|
| Transparente | No |
|--------------|----|

Dimensiones

| | |
|-------------|-------|
| Profundidad | 25 mm |
|-------------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| Profundidad de montaje | 10 mm |
|------------------------|-------|

| | |
|---|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 13 mm |
|---|-------|

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP44 |
|-------------------------|------|

Texto

| | |
|-------------|-----------------|
| Inscripción | Sin inscripción |
|-------------|-----------------|

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |
|------------------|---------------------|