



## Pulsador Integro gris

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Series relacionadas	flow
Sistemas con productos relacionados	Berker integro

#### Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

#### Dimensiones

Profundidad	24,10 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP44

#### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para fijación atornillada

936712507