



936752524

Pulsador doble Integro acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Arquitectura

Número de polos 2

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 2

Tipo de pulsador Pulsador en serie

Series relacionadas flow

Sistemas con productos relacionados Berker integro

Materiales

Colour Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Material Acero inoxidable, Termoplástico

Tratamiento Lacado

Transparente No

Dimensiones

Profundidad 25 mm

Profundidad de montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 13 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Texto

Inscripción Sin inscripción

Terminal Terminal de entrada común

Tipo de conexión Con bornes roscados