



937522505

Int. 2 polos OFF ind. Integro antracita

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla simple

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

ifttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Pulsadores No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 AX

Dimensiones

Profundidad 25 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Antracita

Color Antracita

Color gris antracita

Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco

Material Termoplástico

Superficie mate

Gestión de lámparas fluorescentes

Corriente de lámpara de neón 0.9 mA

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Tipo de conexión Conexión con tornillos

Cable

Cable	Con entrada de cable por arriba y por abajo
-------	---

Equipo

Iluminación	Para iluminación y conmutación de control
-------------	---

hasheatingswitch	No
------------------	----

Utilizar

differentiationfeature2web	con lente roja
----------------------------	----------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

textimpactstrength	IK05
--------------------	------

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos	No
-----------------------------------	----

Serie	Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
-------	--