



937522510

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla simple

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

Dimensiones

Profundidad 25 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color negro

Color RAL RAL 9005 - Negro intenso

Material Termoplástico

Gestión de lámparas fluorescentes

Corriente de lámpara de neón 0.9 mA

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Tipo de conexión Conexión con tornillos

Cable

Cable Con entrada de cable por arriba y por abajo

Equipo

Iluminación Para iluminación y conmutación de control

hasheatingswitch No

Utilizar

differentiationfeature2web con lente roja

Seguridad

Índice de protección IP

IP44

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos

No

Serie

Berker Integro Flow, Berker Integro Pure