



937622535

Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, antracita

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla simple

Configuración

Tipo de conmutación / variante 2 polos desconexión
antibacterialtreatment No

Compatibilidad

ifttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Pulsadores No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 12 V
Tensión nominal 12 V DC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 5 A

Dimensiones

Profundidad 25 mm
Altura 55.5 mm
Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Antracita
Color Antracita
Color gris antracita
Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco
Material Termoplástico
Superficie mate

Gestión de iluminación LED

Corriente LED 10 mA

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Tipo de conexión

tornillo

Equipo

Iluminación

Para iluminación y conmutación de control

hasheatingswitch

No

Utilizar

differentiationfeature2web

con lente roja

Seguridad

Índice de protección IP

IP44

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos

No

Serie

Berker Integro Flow, Berker Integro Pure