



Conector 12V Integro antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Tensión

Tensión asignada 12 V

Conexión

Tipo de conector/enchufe Lengüeta de anillo

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje 30 mm

Altura 55,50 mm

Profundidad 39,50 mm

Materiales

Colour Antracita

Código RAL 7021

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Equipo

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

945172505

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Sin protección adicional de contactos
