



945172509

## Conector 12V Integro bl. polar

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Instalación de empotrar

#### Configuración

Número de módulos 1

#### Conectividad

Ancho del conector 6.3 mm

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 24 V

Tensión nominal 12 V

Frecuencia asignada - Hz

Corriente nominal máx. 16 A

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 30 mm

Tamaño de enchufe plano (ancho y grosor del conector) 6.3 x 0.8 mm

Grosor del conector 0.8 mm

#### Puerta, tapa

Tapa Placa de cubierta central

#### Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Termoplástico

Superficie brillante

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

#### Conexión

Tipo de conexión Con conexión para enchufe plano

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 05

#### Identificación

Serie principal de diseño BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO

