



961852502

Toma con pin de tierra, Integro, blanco polar, mate

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Instalación de empotrar
Número de polos	2 polos + tierra

Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50 Hz
Corriente nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	29 mm
--	-------

Puerta, tapa

Tapa	Placa de cubierta central
------	---------------------------

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Blanco polar
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico
Superficie	mate
ismetalliccolour	No

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Tipo de conexión	Con terminales roscados

Utilizar

differentiationfeature3web	Terminales roscados
----------------------------	---------------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	05
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes

Protección

sin protección adicional de contactos

Condiciones de uso

Uso por país

Sistema B/F/CZ/SR/PL

Identificación

Serie

Berker Integro mecanismos de módulo, Berker
Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro
Pure