



961852506

## Toma con pin de tierra, Integro, gris, mate

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Instalación de empotrar
Número de polos	2 polos + tierra

#### Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50 Hz
Corriente nominal	16 A

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	29 mm
--	-------

#### Puerta, tapa

Tapa	Placa de cubierta central
------	---------------------------

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie	gris
Color	Plata
Color	gris
Color RAL	RAL 7038 - Gris ágata
Material	Termoplástico
Superficie	mate
ismetalliccolour	No

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

#### Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Tipo de conexión	Con terminales roscados

#### Utilizar

differentiationfeature3web	Terminales roscados
----------------------------	---------------------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	05
---	----

Protección

sin protección adicional de contactos

---

**Condiciones de uso**

Uso por país

Sistema B/F/CZ/SR/PL

---

**Identificación**

Serie

Berker Integro mecanismos de módulo, Berker  
Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro  
Pure