



962492502

Toma Suiza Tipo 13, Integro, blanco polar, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 28 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Norma suiza tipo 13

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Funda	Tapa central
-------	--------------

Protección	Sin protección adicional de contactos
------------	---------------------------------------