



962592506

Toma Suiza Tipo 23, Integro, gris, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 28 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Series relacionadas flow

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7038

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Norma suiza tipo 23

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Texto

Inscripción Sin inscripción

Funda Tapa central

Protección Sin protección adicional de contactos