



962622501

Toma BRITISH STANDARD, Integro, marrón, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 13 A |
|----------------------------|------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | No |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |
| Índice de protección IP | IP20 |

Dimensiones

| | |
|---|----------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 20 mm |
| Altura | 55,50 mm |
| Anchura | 55,50 mm |

Materiales

| | |
|--------------------------|---------------|
| Colour | Marrón |
| Código RAL | 8017 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Termoplástico |

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Conectividad

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo |
| Tipo de montaje | Instalación de empotrar, Montaje con tornillos |

Equipo

| | |
|--|------------------|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe | British Standard |
| Inserto central girado | No |
| Con tapa abatible | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

1

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Funda

Tapa central

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental