



962622505

## Toma BRITISH STANDARD, Integro, antracita, mate

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	13 A
----------------------------	------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
-------------------------------------	----

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	20 mm
---	-------

Altura	55,50 mm
--------	----------

Anchura	55,50 mm
---------	----------

#### Materiales

Colour	Antracita
--------	-----------

Código RAL	7021
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos
-----------------	--

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	British Standard
--	------------------

Inserto central girado	No
------------------------	----

Con tapa abatible	No
-------------------	----

Con contacto de tierra de protección redondo	No
--	----

Con lámpara de señal	No
----------------------	----

Con cierre	No
------------	----

**Accesorios**

---

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

---

Funda	Tapa central
-------	--------------

---

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	--