



962622506

## Toma BRITISH STANDARD, Integro, gris, mate

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 13 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 20 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Series relacionadas flow

#### Materiales

Colour Gris

Código RAL 7038

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe British Standard

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

---

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

---

Funda	Tapa central
-------	--------------

---

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	--