



962722502

Toma Dinamarca, Integro, blanco polar, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP44

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 27 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Serie relacionadas flow

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Equipo

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

1

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Funda

Tapa central

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental