



962722502

## Toma Dinamarca, Integro, blanco polar, mate

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP44

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 27 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Series relacionadas flow

#### Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

#### Equipo

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

---

**Capacidad**

Número de módulos

1

---

**Texto**

Inscripción

Sin inscripción

Funda

Tapa central

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental