



962722506

## Toma Dinamarca, Integro, gris, mate

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de polos 2 polos + tierra

#### Configuración

Número de módulos 1

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Frecuencia asignada 50 Hz

Corriente nominal 16 A

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables 27 mm

#### Puerta, tapa

Tapa Placa de cubierta central

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie gris

Color Plata

Color gris

Material Termoplástico

Superficie mate

ismetalliccolour No

#### Conexión

Bornes de unión según IEC 60884-1

Tipo de conexión Con terminales roscados

#### Utilizar

differentiationfeature2web Con protección contra el contacto accidental elevada

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 05

Protección Protección contra el contacto accidental elevada

withenhancedcontactprotection Sí

#### Identificación

Serie principal de diseño BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO

Serie