



**Minicanal ATA PVC 12x20mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m adhesiva**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje En superficie

**Configuración**

antibacterialtreatment No

**Conectividad**

Accesorio de alineación Sin acoplador

**Dimensiones**

Altura de la canal 13 mm

Longitud en mm 2100 mm

Ancho de la canal 24 mm

**Capacidad**

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 1

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 1

**Puerta, tapa**

Forma de la tapa Premontado

**Materiales, acabados, colores**

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

**Cable**

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 18

Sección interior 240 mm<sup>2</sup>

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 13

**Equipo**

Número de grapas por metro 2

**Normas**

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

textimpactstrength IK07

**Condiciones de uso**

ATA122009016BA

0 4  
H

