



Minicanal ATA PVC 12x20mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m 2 compartimentos

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 20 mm

Longitud en mm 2100 mm

Ancho de la canal 12 mm

Anchura del producto instalado 12 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 1

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 1

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Anchura de la tapa 12 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 14

Sección interior 240 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 10

Equipo

Número de tabiques fijos 1

Número de compartimentos 2

Número de grapas por metro 2

ATA122019016

B
H

Normas

Certificados	EN50085-2-1
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP40
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...65 °C
-------------------------------	------------
