



ATA122049016



## Ángulo interior variable para minicanal ATA 12x20mm, blanco RAL9016

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Clipado

#### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 140 °

#### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

#### Dimensiones

Altura de la canal 13 mm

Longitud en mm 48 mm

Ancho de la canal 24 mm

#### Puerta, tapa

Tapa con junta No

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

#### Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

Índice de protección IP IP40

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C