



ATA123009016



Minicanal ATA PVC 12x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m

Características técnicas

Configuración

antibacteriantreatment	No
------------------------	----

Conectividad

Accesorio de alineación	Sin acoplador
-------------------------	---------------

Dimensiones

Altura de la canal	13 mm
--------------------	-------

Longitud en mm	2100 mm
----------------	---------

Ancho de la canal	32 mm
-------------------	-------

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	2
---	---

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.	2
---	---

Puerta, tapa

Forma de la tapa	Premontado
------------------	------------

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales	plástico
---------------------	----------

Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
--------------------------------------	------------

Transparente	No
--------------	----

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm ²)	24
--	----

Sección interior	330 mm ²
------------------	---------------------

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm ²)	19
--	----

Equipo

Número de compartimentos	1
--------------------------	---

Número de grapas por metro	2
----------------------------	---

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...65 °C
-------------------------------	------------