



ATA123009016BA

Minicanal ATA PVC 12x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 13 mm

Longitud en mm 2100 mm

Ancho de la canal 32 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 2

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 2

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 24

Sección interior 330 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 19

Equipo

Número de grapas por metro 2

Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5...65 °C