



ATA163009016



## Minicanal ATA PVC 16x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m

### Características técnicas

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

#### Dimensiones

Altura de la canal 30 mm

Longitud en mm 2100 mm

Ancho de la canal 16 mm

Anchura del producto instalado 16 mm

#### Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 3

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 3

#### Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Anchura de la tapa 16 mm

#### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

#### Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 32

Sección interior 420 mm<sup>2</sup>

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 26

#### Equipo

Número de compartimentos 1

Número de grapas por metro 2

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

