



ATA163009016BA



Minicanal ATA PVC 16x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 16 mm

Longitud en mm 2100 mm

Ancho de la canal 32 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 3

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 3

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 32

Sección interior 420 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 26

Equipo

Número de grapas por metro 2

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

