




ATA163039016



## Ángulo exterior variable para minicanal ATA 16x30mm, blanco RAL9016

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Clipado

#### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 140 °

#### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

#### Dimensiones

Altura de la canal 16 mm

Longitud en mm 26.5 mm

Ancho de la canal 32 mm

#### Puerta, tapa

Tapa con junta No

#### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C