



ATA207529016



Minicanal ATA PVC 20x75mm, blanco RAL9016, 3 compartimientos

Características técnicas

Configuración

antibacteriantreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 20 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 74 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 7

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 7

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 89

Sección interior 1296 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 71

Equipo

Número de tabiques fijos 2

Número de compartimentos 3

Número de grapas por metro 2

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...65 °C