



BA760040

Canal de cuadro, en PVC, de 60x40 mm, color gris (RAL7030)

Características técnicas

Arquitectura

Flexible No

Configuración

Configuración de las paredes del perfil Estampado

Corriente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sí

Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 40 mm

Anchura de los precortes laterales 6 mm

Ancho de la lengüeta 6.5 mm

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color Gris

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Perforación de zócalo EN 50085-2-3:1999

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 66

Sección interior 1758 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 47

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 91

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Clasificación UL 94 V0

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained No

Clas. respecto a la respuesta al fuego M1

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...60 °C