



BA7A100040

Canal de cuadro, de 100x40 mm, gris claro RAL7035

Características técnicas

Arquitectura

Flexible No

Configuración

Configuración de las paredes del perfil Estampado

Corriente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sí

Dimensiones

Altura de la canal 100 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 40 mm

Anchura de los precortes laterales 6 mm

Ancho de la lengüeta 6.5 mm

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color Gris

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Instalación, montaje

Perforación de zócalo EN 50085-2-3:1999

Tipo de montaje Perforación de fondo

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 125

Sección interior 3328 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 89

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 173

Normas

Certificados EN50085-2-3

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria