



BA7A80040

Canal de cuadro, en PVC, de 80x40 mm, color gris (RAL7030)

Características técnicas

Arquitectura

Flexible No

Configuración

Configuración de las paredes del perfil Estampado

Corriente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sí

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 40 mm

Anchura de los precortes laterales 6 mm

Ancho de la lengüeta 6.5 mm

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color Gris

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Perforación de zócalo EN 50085-2-3:1999

Tipo de montaje Perforación de fondo

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 97

Sección interior 2498 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 69

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 135

Normas

Certificados EN50085-2-3

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Clasificación UL 94 V0

Seguridad

Conformidad con REACH	Sí
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	No
Clas. respecto a la respuesta al fuego	M1

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------