


BRAP651001ELN



Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 65x100 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	65 mm
Anchura	100 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	5400 - 5400 mm ²

Cubierta, puerta

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	80 mm
Anchura de la cubierta 2	0
Anchura de la cubierta 3	0

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	10
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	28

Compatibilidad

Formato de aparata compatible	Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-------------------------------	------------------------------------

Instalación, montaje

Perforación de base	No
---------------------	----

Materiales

Material	Aluminio
Tratamiento	Anodizado
Colour	Aluminio

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Pasadores de acoplamiento como referencia independiente
-----------------------	---

Equipo

Clip de fijación de cable incluido	No
------------------------------------	----

Número de retenedores de cable por metro

0

Con película protectora

Sí