



BRP6510019016



Canal BRP de PVC, 65x100mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	100 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	5300 - 5300 mm²

Cubierta, puerta

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	80 mm
Anchura de la cubierta 2	0
Anchura de la cubierta 3	0

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	12
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	33

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible	Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	------------------------------------

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Clip de fijación de cable incluido	No
------------------------------------	----

Número de retenedores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí