



BRP651004H9011



**Ang.int. PC/ABS para BRP 65x100 RAL9011**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje A presión

**Configuración**

antibacterialtreatment No

Ángulo 85 / 95 °

**Compatibilidad**

Compatibilidad de los aparatos BRP/ BRAP

**Conectividad**

Accesorio de alineación Sin acoplador

**Dimensiones**

Altura de la canal 65 mm

Longitud en mm 135 mm

Ancho de la canal 100 mm

**Puerta, tapa**

Tapa con junta -

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

**Accesorios incluidos**

Configuración de la pieza de forma Moldeada

**Normas**

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C

**Temperatura**

Temperatura ambiente -30...90 °C