



BRP651004H9016

Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x100, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 85 / 95 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos BRP/ BRAP

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 65 mm

Longitud en mm 135 mm

Ancho de la canal 100 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta -

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -30...90 °C