



BRP651305H9011

Ang.plano PC/ABS para BRP 65x130 RAL9011

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 90 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos BRP/BRAP

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 65 mm

Longitud en mm 185 mm

Ancho de la canal 130 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta -

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -30...90 °C