



BRP651703HLAN

## Angulo exterior BRAP 65x170 lacado alu

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje A presión

#### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 85 / 95 °

#### Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos BRP/BRAP

#### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

#### Dimensiones

Altura de la canal 68 mm

Longitud en mm 120 mm

Ancho de la canal 170 mm

#### Puerta, tapa

Montaje de la tapa Exterior

Tapa con junta -

Numero de tapas que pueden montarse 1

#### Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

#### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -30...90 °C