



BRP651704H9016

Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x170, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 85 / 95 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos BRP / BRAP

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 65 mm

Longitud en mm 135 mm

Ancho de la canal 170 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta -

Numero de tapas que pueden montarse 0

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -30...90 °C