




BSR02D01



## Kit caja de instalación + tapa metálica

### Características técnicas

#### Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	No

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	86 mm
Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	150 mm

#### Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	Sí

#### Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

#### Materiales

Colour	Plata
--------	-------

#### Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 15 kN
--------------	-----------

#### Cubierta, puerta

Material de la parte superior	Zinc
Tipo de tapa	Tapa con bisagra

#### Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	No
--------------------------------------	----

#### Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

#### Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
Número de tomas SCHUKO	2

#### Equipo

Número de dispositivos integrados	2
Número de cajas de salida	1
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP64
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02