


BSR02MKM



Tapa metálica latón

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	No

Dimensiones

Profundidad de montaje	86 mm
Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	150 mm

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

Materiales

Material	Latón, Latón viejo, Zinc
Colour	Latón

Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 15 kN
--------------	-----------

Cubierta, puerta

Material de la parte superior	Zinc
Tipo de tapa	Tapa con bisagra

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	1
Número de tomas SCHUKO	0

Equipo

Número de cajas de salida	0
---------------------------	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK10
---------------------------	------

Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP64
--	------

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02
--	-----