



CZN200P

### Contacto auxiliar para restart 2P PRO

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15 0,10 A

##### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

##### Conexión

Tipo de contactos Contacto libre de potencial

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Tensión

Tipo de alimentación de tensión CA/CC

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 60 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 70 °C

##### Seguridad

Índice de protección IP IP20