



CZN200P

Contacto auxiliar para restart 2P PRO

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15 0,10 A

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Conexión

Tipo de contactos Contacto libre de potencial

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 2.5 mm²

Tensión

Tipo de alimentación de tensión CA/CC

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 60 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 70 °C

Seguridad

Índice de protección IP IP20