


Anodizado

Aluminio







Características técnicas

Tratamiento

Colour

Dimensiones	
Profundidad	130 mm
Anchura	98 mm
Altura de la instalación	2,8 - 3,1 m
Ajuste de altura	300 mm
Sección transversal interior	10800 - 10800 mm²
Forma de la columna	Rectangular
Anchura de la tapa	80 mm
Cubierta, puerta	
Número de tapas montables	2
Equipo	
Ajustable	Sí
Es portátil	No
Cable	
Posición entrada de cable	Lado superior
Instalación, montaje	
Posibilidad de montaje en techo	Sí
Adaptado para su montaje en suelo	Sí
Materiales	
Material	Aluminio