



EK090

9 IP54

Sensor de temperatura exterior KNX

Características técnicas

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	1 mm
Altura del producto instalado	1 mm
Longitud en mm	1 cm
Anchura del producto instalado	1 cm

Resistencia

Valor nominal de la resistencia a 25 °C	10 kΩ
---	-------

Conexión

Longitud de cable de sensor	4 m
-----------------------------	-----

Cable

Longitud del cable de conexión	4 m
--------------------------------	-----

Equipo

Tipo de sonda	Captador para suelo radiante
---------------	------------------------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40...80 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...65 °C

Identificación

Aplicaciones	Regulación HVAC, Sensores KNX
Serie principal de diseño	REGULACIÓN HVAC