



EK510

Termostato ambiente programable ECO, 230V

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Corriente eléctrica

Corriente asignada de empleo en AC1	5 A
-------------------------------------	-----

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	2.7 cm
Altura del producto instalado	13.8 cm
Longitud en mm	9.7 cm
Anchura del producto instalado	3 cm

Medida

Rango de regulación de la consigna	5 / 30 °C
------------------------------------	-----------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Superficie
-----------------	------------

Configuración

numberofprogramsteps	48
Temperatura de consigna confort	5 / 30 °C

Equipo

Tipo de visualización	LCD
Número de consignas	3
Tipo de captador	Electrónico

Utilizar

Ciclo	Diario
-------	--------

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...75 °C