



EK530

Termostato ambiente programable, 230V

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada de empleo en AC1 5 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 30 mm

Altura del producto instalado 138 mm

Longitud en mm 97 mm

Anchura del producto instalado 30 mm

Medida

Rango de regulación de la consigna 5 / 30 °C

Instalación, montaje

Tipo de montaje Superficie

Conexión

Conexión 1 a 1,5 mm²

Configuración

numberofprogramsteps 48

Temperatura de consigna confort 5 / 30 °C

Precisión de programación 30 mn

Equipo

Tipo de visualización LCD

Número de consignas 4

Tipo de captador Electrónico

Utilizar

Ciclo Diario

Seguridad

Índice de protección IP IP30

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...45 °C

