



EK560

Termostato ambiente programable, Radio

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	30 mm
Altura del producto instalado	138 mm
Longitud en mm	97 mm
Anchura del producto instalado	30 mm

Medida

Rango de regulación de la consigna	5 / 30 °C
------------------------------------	-----------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Superficie
-----------------	------------

Conexión

Conexión	1 a 1,5 mm ²
----------	-------------------------

Configuración

numberofprogramsteps	48
Temperatura de consigna confort	5 / 30 °C

Equipo

Tipo de visualización	LCD
Número de consignas	4
Tipo de captador	Electrónico

Utilizar

Ciclo	Diario
-------	--------

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...70 °C