



## Mando auxiliar centralizado 24-230V

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1 A
----------------------------	-----

#### Capacidad

Número de módulos	0,50
-------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C
--	-------------

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,10 W
--	--------

#### Dimensiones

Altura	85 mm
--------	-------

Anchura	8,90 mm
---------	---------

Profundidad	58 mm
-------------	-------

EPN050